



# Easy Scrub – Sistema de Mopa Plana

## Boletín Técnico

TD132. Abril 2006  
Nuevo - EK. Pag 1 / 1

### Descripción:

3M™ Easy Scrub es un sistema único para limpieza y desinfección de suelos de forma más rápida, fácil y segura.

El sistema consiste en un palo ligero con capacidad para dispensar químico a demanda, mopas de microfibra con construcción especial de doble fibra, y un bidón para rellenar el palo desde el carro de limpieza.

### Características:

#### Sistema Easy Scrub

- Ligero, duradero y resistente a la corrosión
- Cabezal giratorio para facilitar su manejo y el acceso bajo mobiliario o rodapiés. □□
- Sistema de vinilo de agarre de mopa, de fácil limpieza y desinfección
- Ventanilla en el palo para comprobar el nivel de químico y facilitar el llenado
- Palo con depósito integrado para químico, para dispensar la solución a demanda
- Sistema cerrado, previene la contaminación de la solución

□□

#### Mopa Plana Easy Scrub

- □□ Construcción de Doble-Fibra, facilita el manejo y deslizamiento de la mopa
- Construcción de □□ Doble-fibra para mejor limpieza y eliminación de marcas
- □□ Duradera, lavable a máquina, resistente a la lejía

**Nota:** La lejía puede causar un ligero amarilleado a la parte trasera de Velcro® de la mopa

#### Bidón de Rellenado Easy Scrub

- Contenedor cerrado de 10 litros
- □□ Elimina la necesidad de trabajar con cubos abiertos
- □□ El contenedor cerrado previene la contaminación de la solución, y posibles derrames
- □ Rellenado fácil y rápido sin volver al almacén

### Envasado:

Sistema de Palo y Soporte – 1/caja  
Bidón de Relleno – 4/caja  
Mopa Plana – 10/bolsa (50/caja)

### Instrucciones de uso:

#### Preparación

1. Llene el Bidón Easy Scrub con el limpiador o desinfectante a utilizar.
2. Una vez lleno, tápelo y colóquelo sobre el carro de limpieza.
3. Una el Soporte para la mopa al palo:

- Presione los botones metálicos del Soporte para la mopa.
  - □□ Introduzca el extremo del palo por la abertura superior del Soporte para la mopa.
  - □□ Ajuste el Palo hasta que los botones encajen en su sitio.
4. Cargue el Carro con el Sistema y varias mopas Easy Scrub limpias y secas.

5. Dirijase a la primera habitación o sala a limpiar.

**Nota:** El sistema se debe utilizar con limpiadores de uso general o desinfectantes con un rango de 7 a 10 de pH.

#### Llenado del Palo

1. Quite el tapón superior del Palo, presionando suavemente hacia arriba el botón de suministro.
2. Coloque el extremo abierto bajo la espita del Bidón y gire el palo hasta que la ventanilla sea visible.
3. Abra ligeramente la tapa del orificio de ventilación y gire la espita hasta la posición de abierto para llenar el palo.
4. Cuando el líquido sea visible por la ventanilla, cierre la espita del Bidón.
5. Coloque el tapón sobre el Palo y apriete el orificio de ventilación.

**Nota:** Por la seguridad del personal, no utilice el Palo lleno para superficies verticales (paredes, techos).

#### Listo para utilizar

1. Coloque una Mopa Easy Scrub limpia sobre el suelo.

2. Coloque el Soporte sobre la mopa y presione hacia abajo para fijarlos.
3. La flecha roja en la base del palo indica la vía de salida de la solución.
4. Oprima el botón del palo hasta dispensar una pequeña cantidad de químico en el suelo.
5. Deslice la mopa sobre el químico hasta humedecerla.
6. Limpie el suelo con el método que prefiera: formando “ochos”, “S”, línea recta...
7. Aplique líquido adicional según la necesidad.

#### Limpieza del Sistema

1. Separe la mopa sucia del Soporte y déjela en una bolsa para lavarla.
2. Coloque una mopa limpia y rellene el Palo si es necesario.
3. Reemplace la mopa después de cada habitación o siga el procedimiento en vigor en sus instalaciones.
4. Al final del turno, vacíe el Palo, llénelo de agua y dispénsela totalmente para aclarar el Palo.
5. Limpie el exterior del Palo con una bayeta y desinfectante.
6. Deje el tapón quitado y cuelgue el Palo boca abajo para secar

### Especificaciones:

**Palo:** 137 cm

**Soporte de Mopa:** 9,8 cm x 40,6 cm

**Mopa de Microfibra:** 14 x 46 cm

**Bidón de Relleno:** 19 cm x 24 cm x 24 cm

Capacidad: 10 litros máximo

**Sistema Easy Scrub:**

vacío – 820 g

lleno – 1250 g

Capacidad: 0,43 litros

### Recomendación:

Para manipular fácilmente el tapón, lubrique periódicamente el anillo interior.

### Origen del Producto:

Fabricado en U.S.A.