




Solid Power XL DETERGENTE SÓLIDO SUPER CONCENTRADO PARA EL LAVADO MECÁNICO DE LA VAJILLA

Solid Power XL es un detergente sólido alcalino altamente concentrado para aguas blandas. Solid Power XL se ha desarrollado en línea con la demanda global de sostenibilidad basada en la utilización de ingredientes innovadores.

- **Clean** - Excelentes propiedades desengrasantes. Elimina la incrustación de almidón. Proporciona resultados brillantes.
- **Safe** - Fórmula sin NTA, EDTA, ni fosfatos, garantizando un comportamiento ecológico. Su fórmula especial impide la corrosión del cristal. La combinación de la cápsula de producto sólido de 4,5 Kg con el sistema de dosificación **Ecoplus Future**, proporciona un alto nivel de seguridad operacional e higiénica. La tecnología del envase Foldaway Pack permite comprimir y reducir los residuos plásticos, así como el transporte, contribuyendo así a la protección del medioambiente.
- **Efficient** - Fórmula innovadora que garantiza excelentes resultados en un solo paso, ahorrando tiempo y dinero.



INSTRUCCIONES DE USO



UTILIZAR ÚNICAMENTE CON SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN ECOPLUS FUTURE

El especialista de Ecolab instalará y ajustará el sistema para el lavado mecánico de la vajilla más adecuado a sus necesidades de limpieza e higiene.

- 1 Comprobar plan de higiene y etiqueta del producto para una información más detallada.
- 2 Usar ropa adecuada y equipos de protección individual cuando se manipule el producto.
- 3 Cambiar la cápsula vacía cuando suene la alarma de falta de detergente.
- 4 Detener la alarma presionando el botón "enter".
- 5 Retirar la cápsula vacía.
- 6 Comprimir la cápsula vacía y tirar al contenedor específico para productos clasificados.
- 7 Coger una nueva cápsula de la caja.
- 8 Quitar el tapón de la cápsula.
- 9 Colocar la cápsula en el dosificador.
- 10 Conectar el dosificador presionando el botón "enter".

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

El especialista de Ecolab ajustará la dosificación en función del nivel de suciedad, condiciones del agua, procedimientos de limpieza y condiciones de lavado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sólo para uso profesional!

No utilizar en aluminio u otros metales blandos.

Para garantizar excelentes resultados higiénicos utilizar únicamente aditivos de aclarado ECOLAB.

SEGURIDAD

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar entre 0 y 40°C. Conservar únicamente en su envase original cerrado.

FORMATO

4x4,5 kg