

Lime-A-Way Extra

Desincrustante general



- Elimina eficazmente todas las incrustaciones calcáreas y manchas de óxido, devolviendo a las superficies su aspecto original.
- Indicado para aplicar en máquinas lavavajillas y todo tipo de utensilios de acero inoxidable, cristal, loza, etc. como cafeteras, termos, resistencias, baños maría.



Lime-A-Way Extra

Desincrustante general.

Propiedades:

- Actuación rápida y segura frente a todo tipo de incrustaciones, especialmente calcáreas y de óxido.
- Devuelve al material tratado un aspecto nuevo y permite que vuelva a realizar correctamente su función (toberas, resistencias, etc.).
- El uso continuado de **Lime-A-Way Extra** permite optimizar la eficacia del lavavajillas, evitando que las incrustaciones de cal reduzcan la eficacia del proceso de lavado e incrementen el consumo de energía.

Aplicaciones:

Agua: Todo tipo de aguas.

Temperatura: Puede aplicarse incluso en frío.

Materiales: Aplicable a todo tipo de materiales excepto los sensibles al ácido (cobre, zinc, mármol, superficies esmaltadas, etc.).

Dosificación: De 5 a 25 ml/l dependiendo del nivel de incrustación.


Modo de empleo:

• Desincrustación de máquinas lavavajillas:

1. Utilizar guantes y gafas de protección.
2. Apagar el sistema de extracción de aire y de dosificación de detergente. En máquinas de llenado manual, llenar hasta 3/4 del nivel de agua normal.
3. Añadir **Lime-A-Way Extra** de 5 a 25 ml/l dependiendo del nivel de incrustación. En zonas remotas: (rincones, toberas de aclarado, paredes, etc.) aplicar puro.
4. Conectar el lavavajillas.
5. Dejar funcionar durante unos minutos (10 - 30 minutos).
6. Parar y vaciar la máquina. Aclarar llenando de nuevo la máquina con agua limpia. Conectar el lavavajillas, dejarlo funcionar durante unos minutos, sólo con agua, y a continuación conectar el sistema de dosificación de detergente.

• Desincrustación de utensilios:


Sumergir los utensilios en una solución de producto. Dejar actuar, aclarar perfectamente con abundante agua y secar.



Características Físico-Químicas:

Aspecto: Líquido verde transparente.

pH al 1%:



Condiciones de almacenamiento:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

No trasvasar ni mezclar con otros productos.

Presentación: Caja de 4 botellas de 5 l. c.u.

Seguridad:

Restringido a usos profesionales.

Evitar el contacto con la piel y mucosas.

Producto corrosivo: Utilizar guantes y gafas de seguridad.

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de Detergentes.

Consultar a su especialista de Ecolab para más información.

R.S.I. 37-04348/CAT

ECOLAB®

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
C/ Frutuós Gelabert 2-4, 7º
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 480
Fax.: 93 477 00 75

www.ecolab.com