



EN ISO 20347:2012 +01 SRC Certified
Certificado EN ISO 20347:2012 +01 SRC



Antistatic
Antiestático



Breathable
Transpirable



Anti-slip
Antideslizante



Removable Insole
Plantilla Extraible



Shock absorption
Absorción de impactos



ERIK

Ergonomic and easy-fit microfiber sneakers, designed with antibacterial and highly breathable fabric to improve ventilation. Their elastic closure system provides an easy and comfortable fit.

Zapato antideslizante y ultraligero con microfibra antibacteriana perforada que repele los líquidos mientras permite el flujo de aire. Su diseño ergonómico y sus cordones elásticos permiten un ajuste perfecto al pie.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


EN ISO 20347:2012 +01 SRC Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012 +01 SRC.

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.


Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.

Shock absorption in heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Black Negro

S/t 36-46



White Blanco

S/t 36-46



Elastic laces that provide an easy-fit.

Cordones elásticos para un calce fácil.



Technical fabric keeps feet cool.

Tejido técnico que favorece la transpiración.



Microfiber and water repellent material for better ventilation.

Microfibra repelente de líquidos perforada que favorece una mejor transpiración.



Removable insole with HoneyComb technology that keeps air flowing with every step.

Plantilla extraible con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.



Wider heel for more stability.

Talón extra ancho para mayor estabilidad.



SRC rubber and EVA non-slip sole.

Suela de EVA y goma antideslizante SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If it is necessary use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.

