



Modelo antibacteriano
Antibacterial shoe
Chaussure antibactérienne



Libre de sustancias restringidas
Free of restricted substances
Sans des substances restreintes



Zapato lavable hasta 140°
Washable shoe up to 140°
Chaussure lavable jusqu'à 140°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

02-S



azul

violeta

blanco

verde

ES Zueco de material polimérico antibacteriano SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable a 140 °C y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.

Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel, aparte, para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma está formada por ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016.
ANTibacterial ISO 16187.

Nivel de protección OB+SR+A+E.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.
SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

A = antiestático. Calzado disipativo electroestático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = absorción de energía en el talón.

FR Sabot en matériel polymère antibactérien SBS monobloc, anatomique, antistatique et antidérapant. Garantie pour le lavage et la stérilisation jusqu'à 140 °C pendant 30 minutes. Bride arrière amovible. Perforé latéralement pour éviter la transpiration et éviter la pénétration directe dans la chaussure des liquides ou des fluides. Semelle intérieure avec des micro points de massage pour stimuler la circulation sanguine. Accessoires: Semelle intérieure en gel, pour une meilleure distribution des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de la semelle est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante du pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Niveau de protection OB+SR+A+E.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique et NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

A = antistatique. Chaussures dissipatives électrostatiques Classe environnementale 3 (Norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = absorption d'énergie dans le talon.

EN Clog made with SBS antibacterial polymer material unibody, anatomical, antistatic and slip resistant. Suitable for machine washing and sterilization up to 140° C for up to 30 minutes, anatomical strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids, plant microdots massage to stimulate blood circulation.

Accessories: the template available with gel, separately, for a better distribution of pressure from the sole, the bottom of it is formed by suction cups to tread on them and push the air trapped inside the plant to the foot, reducing perspiration and increasing comfort.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.
ANTibacterial ISO 16187.

Security Level OB+SR+A+E.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use plus slip resistance on ceramic tile floors with Nals.

SR = lip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

A = antistatic. Electrostatic Dissipative Footwear Environmental Class 3 (standard UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = energy absorption of seat region.



Tallas / Sizes / Pointures : 33/48



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



CORREA ABATIBLE ENTRE
EL TALÓN Y EL EMPEINE
FOLDING HEEL STRAP BETWEEN
THE HEEL AND INSTEP
BRIDE AMOVIBLE ENTRE
LE TALON ET L'EMPEIGNE

